

# Gabinete de Seguridad 90 galones (340 litros) para Líquidos Inflamables T90 – BLACKSMITH® 90X60X192CM



**T90**  
DOS PUERTAS

1. Extractor.
2. Puertas.
3. Cerradura.
4. Cuerpo.
5. Patas o zócalo.



#### CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS

Los armarios están equipados con gatos que cierran las puertas automáticamente, garantizando así el cierre seguro y la protección de los productos almacenados.

#### BLOQUEO DE PUERTAS

Los armarios cuentan con un sistema de bloqueo que permite mantener las puertas abiertas cuando se requiere, facilitando la manipulación de los elementos en el interior con ambas manos.

#### SISTEMA DE EXTRACCIÓN

Los armarios cuentan con un sistema de extracción continua que renueva hasta 10 veces por hora el volumen total de aire contenido en su interior, asegurando así una ventilación constante y mayor seguridad para el usuario y los productos almacenados.

#### BANDEJAS COLECTORAS

Los armarios están equipados con bandejas de retención capaces de recoger hasta el 70 % de los líquidos que pudieran derramarse, contribuyendo así a mantener la seguridad y el orden en el interior del armario.

## Datos técnicos

Dimensiones generales	
Largo [mm]	900
Ancho [mm]	600
Alto [mm]	1920
Alto patas niveladoras [mm]	100 / 110
Volumen total [L]	340
Peso [kg]	195
Bandejas de almacenamiento	4
Capacidad de carga max.bandejas [kg]	60
Bandeja colectora de derrames	1
Capacidad bandeja colector [L]	20
Resistencia a la temperatura [°C]	650
Tiempo de resistencia al fuego [min]	90

### Características

Diseñado para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.  
Dimensiones exteriores de 192 cm de alto x 90 cm de ancho x 60 cm de fondo (75.6 in alto x 35.4 in ancho x 23.6 in fondo).  
Capacidad de almacenamiento de 341 litros (90 gal) de líquidos inflamables.  
Construcción resistente al fuego y sometida a pruebas de estanqueidad para máxima seguridad.  
Cumple con las normativas OSHA, NFPA 30 y NFPA 1.  
Probado contra incendios bajo los requerimientos del FM para garantizar su fiabilidad.  
Incluye sistema de extracción.

### Recomendaciones

Antes de usar el armario verifique las hojas de seguridad de los productos a almacenar.

Agrupe los productos que tengan la misma clase de riesgo, aplique la Matriz-guia de almacenamiento de materiales peligrosos cruzando las diferentes clases de riesgo. Consultela en [www.arsura.com](http://www.arsura.com).

Identifique los productos, que dentro de su misma clase de riesgo son incompatibles, para ello utilice la información de su ficha de seguridad estabilidad-reactividad)